

**HOLEX****Trykspændetænger runde, DIN 6343, 185 E, Spænde-Ø: 35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329565 35
GTIN	4067263115830
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Nøjagtighed:**

**Rundløbstolerancer:** D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

**Bemærk:**

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 9,0 mm med tværriller.

**Teknisk beskrivelse**

Vinkel $\alpha$	20 grader
Samlet længde L	110 mm
K	84 mm
A	73 mm
F	66 mm
Type	185 E

Produkttype

Spændehoved