

HOLEX**Trykspændetænger runde, DIN 6343, 185 E, Spænde-Ø: 44mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329565 44
GTIN	4067263115922
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 9,0 mm med tværriller.

Teknisk beskrivelse

K	84 mm
Samlet længde L	110 mm
A	73 mm
F	66 mm
Vinkel α	20 grader
Type	185 E

Produkttype

Spændehoved