



Kabeltromle stålkerne25N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081106 25N
GTIN	4007123638840
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Kabeltromlerne er i overensstemmelse med forskrifterne i DGUV I 203-006 (tidligere BGI 608). Robust kabeltromle med tromlehus af stålplade, beskyttet på for og bagside.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Kabelklasse	H07RN-F
Energiforsyning	Med kabel
Kabellængde	25 m
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI

Datablad

Kabelopbygning	3G2,5
Materiale, hus	Stål
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16A) W
Materiale, kabel	Neopren
Antal stikkontakter	4
Kabelfarve	sort
Produkttype	Kabeltromle