


Garant**DC.T 070204, Type: HB7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Spånbryder	AM
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning