

**Garant****Elektrikerskruetrækker til PlusMinus-skruer, med 2K-Haptoprene-skaft, SLIM-klinge, fuldisoleret, Profilstørrelse: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	668922 1
GTIN	4067263113331
Artikelklasse	61F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Med **SLIM-klinge** = reduceret klinge-/og isoleringsdiameter for dybtliggende skruer- og fjederelementer (**isolerings-Ø = klinge-Ø**).

**Anvendelse:**

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Spidsen på kombiprofil-skruetrækkeren passer perfekt i **plus-minus-skruer (kombination Pozidriv / ligekærv)**, der primært anvendes til elektroinstallationer.

**Teknisk beskrivelse**

Klingelængde	80 mm
Hel længde	180 mm
Profil Pozidriv – kærv	1 – 0,7×4,5
Profilstørrelse	1
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Produkttype	Skruetrækker