

**Garant****Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med 2K-Haptoprene-skaft, SLIM-klinge, fuldisoleret, Krydskærvstørrelse: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	668912 2
GTIN	4067263113362
Artikelklasse	61F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål.

Med **SLIM-klinge** = reduceret klinge-/og isoleringsdiameter for dybtliggende skrue- og fjederelementer (**isolerings-Ø = klinge-Ø**).

**Anvendelse:**

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

**Teknisk beskrivelse**

Klingelængde	100 mm
Hel længde	205 mm
Til skrue-Ø	3,1–5,2 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skrueværker
Produkttype	Skrueværker

