

Garant**Elektrikerskruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft SLIM-klinge, fuldisoleret, Torx®-profil: TX20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	625792 TX20
GTIN	4067263116356
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag
Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb. **Klinge** i krom-vanadium-stål.

Med **SLIM-klinge** = reduceret klinge-/og isoleringsdiameter for dybtliggende skrue- og fjederelementer (**isolerings-Ø = klinge-Ø**).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Klingelængde	80 mm
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkttype	Skruetrækker