

Garant**Elektrikerskrueetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft SLIM-klinge, fuldisoleret, Torx®-profil: TX15****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	625792 TX15
GTIN	4067263116349
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skrueetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag
Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb. **Klinge** i krom-vanadium-stål.

Med **SLIM-klinge** = reduceret klinge-/og isoleringsdiameter for dybtliggende skrue- og fjederelementer (**isolerings-Ø = klinge-Ø**).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skrueetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde	180 mm
Klingelængde	80 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkttype	Skrueetrækker