

Garant**Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft isoleret, Nøglestørrelse: 5,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	622492 5,5
GTIN	4067263116387
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag. **Anvendelse:** Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	125 mm
Hel længde	230 mm
Drivprofil	6-kant-topnøgler