

Garant**Topnøglesæt med 2K-Haptoprene-skaft isoleret, Antal nøgler: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	622496 7
GTIN	4067263116455
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag. **Anvendelse:** Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål.

Indhold:

1 stk. nr. 622492 af hver: str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	6-kant-topnøgler
------------	------------------

Tilbehør

Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaftisoleret Nøglestørrelse 6 mm	622492 6
--	----------

Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaftisoleret Nøglestørrelse 8 mm	622492 8
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaftisoleret Nøglestørrelse 5,5 mm	622492 5,5
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaftisoleret Nøglestørrelse 9 mm	622492 9
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaftisoleret Nøglestørrelse 13 mm	622492 13
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaftisoleret Nøglestørrelse 10 mm	622492 10
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaftisoleret Nøglestørrelse 7 mm	622492 7