

**CNMG 120404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Spånryder	PQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Type	CA125P
Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning