


**CNMG 120404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånbryder	PMG
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Primær anvendelse	P
Type	CA125P
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning