

**CNMG 120408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbrøder	PQ
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120408
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning