


**SNMG 120408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Spånryder	PQ
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning