


**CNMG 120408 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	WP
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,06 - 0,42 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120408
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Type	CA125P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning