


**CNMG 120404 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	WP
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120404
Tilspænding f	0,06 - 0,42 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning