


**CNMG 120404 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Spånryder	WQ
Tilspænding f	0,14 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA125P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning