


**CNMG 120408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	PMG
Type	CA125P
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

