


**CNMG 120408 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,14 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Spånbryder	WQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Type	CA125P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning