


**CNMG 120412 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Tilspænding $f$	0,14 - 0,5 mm/o
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Spånryder	WQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120412
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning