


**CNMG 120416, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA125P
Spånryder	PH

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning