


**CNMG 120412, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PH
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Type	CA125P
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning