


**CNMG 190612, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbrøder	PH
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Tilspænding $f$	0,28 - 0,88 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 190612
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning