

**CNMG 160608, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	PH
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Type	CA125P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning