


**CNMG 160616, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	PH
Hjørneradius	1,6 mm
Type	CA125P
Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning