


**CNMM 120412, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Spånbrøder	PX
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 120412
Type	CA125P
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning