


**CNMM 120408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spån Bryder	PX
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120408
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæredybde a_p	1 - 11 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning