


**CNMM 160616, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,6 mm
Type	CA125P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160616
Spånbyrder	PX
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning