


**CNMM 190612, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	CA125P
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	PX
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 190612
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning