


**CNMM 190608, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	PX
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 190608
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning