


**CNMM 120416, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Type	CA125P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120416
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Spånryder	PX
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning