


**CNMM 160612, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PX
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160612
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning