


**CNMM 190616, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 11 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190616
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,25 - 0,9 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	4
Spånbyrder	PX
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	1,6 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning