

**WNMG 080408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Spånbryder	HQ
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning