


**DNMG 1506 12, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	PMG
Type	CA125P
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150612
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning