


**DNMG 150608, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Type	CA125P
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånryder	PMG
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning