

**DNMG 150608, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Type	CA125P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spånryder	PQ

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning