

**VBMT 160408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Spånryder	HQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 260 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA125P
Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	2
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning