

**TNMG 220408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Type	CA125P
Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	6
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220408
Spånryder	PMG
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning