

**TNMG 160404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Type	CA125P
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Spånryder	PQ

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning