

**DNMG 150616, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,6 mm
Antal skift/skær	4
Spånryder	PH
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150616
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA125P
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning