

**DNMG 1506 12, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Spånryder	PH
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150612
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning