


**CC.T 060204, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT060204-HQ CA125P
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånryder	HQ

Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning