

**VBMT 160404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA125P
Spånbyder	HQ
ISO-kode, vendeskærsplade	VBMT 160404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 260 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning