

**DC.T 070202, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Type	CA125P
Primær anvendelse	P
Tolerance	M
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Spånryder	HQ

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

90 - 260 m/min

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning