

**TNMG 160404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Type	CA125P
Primær anvendelse	P
Spånbryder	PMG
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning