


**SNMG 190612, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 330 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190612
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	PH
Tilspænding f	0,3 - 1 mm/o
Antal skift/skær	8
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA125P
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning