

**DCMT 11T308, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Spånbryder	HQ
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA125P

Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning