

**TNMG 220404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	PMG
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Type	CA125P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220404

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning