


**SNMG 120408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Type	CA125P
Tilspænding f	0,3 - 1 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	1 - 11 mm
Antal skift/skær	8
Spånbrøder	PH
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 330 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning